


i400 ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse



iPulse

N°1 NA ŚWIECIE Aparat do zabiegów:

- depilacja
- fotoodmładzanie
- redukcja skaz pigmentowych i naczyniowych
- likwidacja trądziku i blizn potrądzikowych

i400

Ekskluzywna wersja w pięknej oprawie



i400 tak jak wszystkie systemy iPulse został zaprojektowany tak, aby zapewnić najbardziej efektywne zabiegi w bardzo krótkim czasie i przy jak najmniejszych kosztach dla użytkownika.

i400 jest wyjątkowy, ponieważ system optyczny oparty na unikalnej głowicy o powierzchni plamki 8,9 cm², oznacza to, że jest szybszy i tańszy w eksploatacji niż konkurencyjne urządzenia.

i400 jest zaprojektowany tak aby zapewnić prostą obsługę. Wstępnie kalibrowane zespoły lamp użytkownik może wymienić w kilka sekund.



optimed PRO-OFFICE
31-444 KRAKOW, ul. Sliczna 36
tel.: +48/12/ 417 30 70
e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
www.optimedpro-office.eu

i400 ekonomiczny i wygodny IPL oparty na technologii iPulse

iPulse



N° 1 NA ŚWIECIE



Mocne strony urządzenia

- urządzenie posiada CE medyczne ze względu na precyzję, skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów
- limit dawek (nie pozwala na ustawienie za wysokiej mocy impulsu) wykorzystuje najmniejszą potrzebną do zabiegu dawkę energii wbudowany filtr - nie ma konieczności wymiany filtrów przy każdym zabiegu, dzięki temu nie narażamy systemu na uszkodzenie, zawdzięczamy to doskonałej jakości lamp
- jedna głowica dla wszystkich zabiegów z unikalną powierzchnią płamki 8,9 cm² czyni urządzenie jeszcze bardziej efektywniejszym
- nie wymaga specjalistycznej instalacji
- nie potrzebna jest kalibracja urządzenia i wymienianych lamp
- lampy zapewniają optymalną energię przez cały czas ich żywotności czyli 10 000 impulsów
- komputer sygnalizuje potrzebę wymiany lamp
- lekki, mobilny i przenośny
- przodujący dystrybutor urządzeń IPL firma CyDen N° 1 w świecie

i400

Ekskluzywna wersja w pięknej oprawie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła: 2 lampy ksenonowe

Zakres długości fali: 530 - 1200 nm

Powierzchnia błysku: 8,9 cm²

Czas trwania błysku: 10 - 110 ms

Sekwencja błysku:
błysk pojedynczy lub potrójny

Potrójny błysk: 5-20 ms czas błysku
7-30 ms czas przerwy

Częstotliwość powtórzenia błysku:
średnio co 0,25 Hz

Gęstość energii: 0-20 J/cm²

Chłodzenie: powietrzne, wentylator

Wymiary: 96 x 50 x 39,5 cm

Waga: 19,5 kg

Zestaw IPL i400 zawiera:

- Jedną głowicę aplikacyjną z jednym zespołem lamp
- Jedną butelkę przezroczystego żelu przylegającego
- Dwie pary okularów ochronnych
- Kabel zasilający
- Instrukcję obsługi

ENERGIST 
SPECIALISTS IN LIGHT TREATMENT SYSTEMS

iPulse

Dystrybutor:

OPTIMED PRO-OFFICE • ul. Śliczna 36, 31-444 Kraków • tel. 012 417 30 70